

Color Line 説明書


カラーラインとは???

カラーラインとは取扱いの便利なガラス用エナメルペイントです。色の発色がとても綺麗でボトルの形は握りやすく、色を出す時に強く握って色を出す必要はありません。細い線を描きたい時は、3種類のサイズのペン先をボトルの先端に取り付ければOK!

焼き付けの温度帯は700℃～820℃です。焼成後はガラスにしっかり定着し剥がれることはありません。カラーラインは鉛フリーなので、焼成後のお皿に食べ物を乗せて使うことができます。(焼成前には食べ物を乗せないでください)



焼成温度が700℃以上と高温なので、今までのエナメルの様に、ガラスをフュージングで焼いてから、エナメル用の温度帯で焼き付けをする必要がなく、フュージングと同時に焼き付けができます。



色を混ぜ合わせる事もできます!!

カラーラインは絵具の様に、水ととても相性の良い性質を持っているので、パレットの上に数滴垂らして混色可能です！
カラーライン同士を混ぜ合わせ自分の好みの色をつくりだすことができます。


ご使用前と後に。。。

ボトルのキャップを取り中のシールを剥がしてお使いください。
使用する前に、ボトルをよく振ってから色を出してください。



キャップの内側の薄いリング状の発砲は液漏れ防止のための物です。失くさないよう注意してください。

使用後は、カラーラインペイントが乾いて固まらないように、蓋をしっかりしめてください。



付属品：ペン先3種
空きボトル1本

カラーライン ベーシックセットについて

品番：91806

品名：カラーラインベーシック 18色 (91806 RD レッド 除く)
カラー内容：単色販売もしています

容量：2.2オンス (61.6g) 鉛フリー

91806 AQ カラーライン アクアマリン	91806 LM カラーライン レモン
91806 BK カラーライン ブラック	91806 MR カラーライン マルーン
91806 BL カラーライン ブルー	91806 MT カラーライン マスタード
91806 BR カラーライン ブラウン	91806 OG カラーライン オレンジ
91806 CM カラーライン カーミン 深紅色	91806 RB カラーライン ロイヤルブルー
91806 CR カラーライン コーラル	91806 SB カラーライン スカイブルー
91806 EB カラーライン エジシャンブルー	91806 SN カラーライン シエナ赤褐色
91806 GR カラーライン グリーン	91806 WT カラーライン ホワイト
91806 LL カラーライン ライラック	91806 YE カラーライン イエロー

91806 RD カラーライン レッド 新色

ペン先について

ペン先のサイズは3種類。線の太さ選ぶことができます。ペン先は使い終わったらすぐに流水で洗ってください。もし、カラーラインが詰まってしまった場合は、ペン先に付属しています、細いL字状の針金で取り除いてください。



焼成前に。。。

焼成前にガラスに塗ったカラーラインを乾燥させてください。自然乾燥でも良いですが、乾燥中にほこりやその他余分な物がカラーラインについてしまう恐れがあるので、ドライヤーなどで乾燥させるのが良いでしょう。

焼成について

推奨焼成温度は700℃から820℃です。カラーラインに艶を出すには、740℃以上で焼成すると良いでしょう。650℃付近で、一度キルンの蓋を瞬間開けて、中のガスを外へ出すことをお勧めします。特に赤系の色は、この作業を行って下さい。

カラーラインを積層の間に使用したい場合は、まず1枚ずつ焼き付けをしてから積層してガラス同士をタックフューズします。カラーラインの焼き付けとガラスのタックフューズを同時に行ってはいけません。

安全と保管に関して

- 食べ物・飲み物ではありません。
- 目に入らないように安全メガネをして作業をしてください。
- お子様の手に届かない場所で保管してください。